

gwintów rurowych Sprawdian trzpieniowy przechodni, calowe: G1.1/4 cal**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486160 G1.1/4
GTIN	2050001035974
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdiany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Norma:

DIN EN ISO 228

wskazówka:

Spradziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

Kalibracja: M7

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Ø gwintu: 41,91 mm

liczba zwojów na cal: 11

Opis techniczny

Ø gwintu	41,91 mm
liczba zwojów na cal	11
Klasa tolerancji	A
gwint	G1.1/2
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G
Kalibracja	M7

Rodzaj produktu

Trzpieniowy sprawdzian
przechodni do gwintów**Usługi**Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów do gwintów,
przechodnich lub nieprzechodnich \varnothing maks. 60 mm

018580 60

Znakowanie opis laserowy Typ

018940

Kalibracja DAkkS Kalibracja trzpieniowego sprawdzianu
do gwintów, przechodnich lub nieprzechodnich
maksymalna \varnothing 90 mm

019580 90