

gwintów rurowych Sprawdźian trzpieniowy przechodni, calowe: G1.1/2 cal**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486160 G1.1/2
GTIN	2050001035981
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdźiany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Norma:

DIN EN ISO 228

wskazówka:

Spradziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

Kalibracja: M7

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Ø gwintu: 47,8 mm

liczba zwojów na cal: 11

Opis techniczny

Klasa tolerancji	A
Ø gwintu	47,8 mm
gwint	G1.1/2
liczba zwojów na cal	11
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G
Kalibracja	M7

Rodzaj produktu

Trzpieniowy sprawdzian
przechodni do gwintów**Usługi**Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów do gwintów,
przechodnich lub nieprzechodnich Ø maks. 60 mm

018580 60

Znakowanie opis laserowy Typ

018940

Kalibracja DAkkS Kalibracja trzpieniowego sprawdzianu
do gwintów, przechodnich lub nieprzechodnich
maksymalna Ø 90 mm

019580 90