



## Ściernice trzpieniowe o twardości J drobne, AW-CER, Typ: KU03



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 551791 KU03   |
| GTIN             | 4007220898666 |
| Klasa artykułu   | 55E           |

### Opis

#### Wykonanie:

**drobne**, ziarno 80.

**Ściernice trzpieniowe PFERD** (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych warunków eksploatacji i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, a tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe PFERD znajdują uniwersalne zastosowanie do obróbki **krawędzi i płaszczyzn** i charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

Ściernice trzpieniowe z **ziarnem mieszanym (AW-CER)**, o **twardości J**, zbudowane z miękkiego połączenia **białego korundu szlachetnego i ceramicznego, mikrokrystalicznego korundu spiekane**, w znacznym stopniu ulegającego samoostrzeniu, co zapewnia dużą wydajność ubytkową i chłodny szlif (oznaczenie firmy Pferd: AWCO).

#### Zastosowanie:

Zalecana prędkość skrawania 30-50 m/s.

Do obróbki płaszczyzn trudnoskrawalnych nadstopów, jak **materiały tytanowe, stopy podstawowe niklu i kobaltu** oraz **stal hartowana**.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczny

Ø główki: 3 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 3 mm

Ø chwytu: 3 mm

### Opis techniczny

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| długość główki L <sub>1</sub> | 3 mm |
|-------------------------------|------|

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ziarnistość             | drobny                  |
| Ø główki                | 3 mm                    |
| ziarnistość             | 80                      |
| Ø chwytu                | 3 mm                    |
| Materiały ściernie      | Ziarno ceramiczne (CER) |
| oznaczenie ziarnistości | ceramiczny              |
| Atrybut nazwy produktu  | AW-CER                  |
| Rodzaj produktu         | Ściernice trzpieniowe   |