


HOLEX**Ściernice wachlarzowe, bębnowe (A), ziarno 60,, Ø główki x szerokość główki: 60X40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Listki wachlarzowe usytuowane wokół osi ściernicy tworzą kształt garnkowy, tzn. trzpień i rdzeń są cofnięte osiowo. Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Przed wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

Szczególnie do szlifowania czołowego i obwodowego.

Opis techniczny

szerokość główki	40 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	8000 min ⁻¹
ziarnistość	60
Ø chwytu	6 mm

Ø główki	60 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 60,
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
suchy	nadaje się		