

**Sprawdziany do gwintów rurowych Sprawdzian trzpieniowy nieprzechodni,  
Sprawdziany do gwintów UNF: G1.1/4cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486170 G1.1/4
GTIN	2050001035998
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

**Norma:****DIN EN ISO 228****wskazówka:**

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

**Opis techniczny**

gwint	G1.1/2
Ø gwintu	41,91 mm
liczba zwojów na cal	11
Klasa tolerancji	A
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G
pole tolerancji	A
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
Kalibracja	L11

Rodzaj produktu

Trzpieniowy sprawdzian  
nieprzechodni do gwintów**Usługi**Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów do gwintów,  
przechodnich lub nieprzechodnich  $\varnothing$  maks. 60 mm

028500 60

Kalibracja DAkkSKalibracja trzpieniowego sprawdzianu do  
gwintów, przechodnich lub nieprzechodnich maksymalna  
 $\varnothing$  90 mm

028540 90