

Gwint drobnozwojowy przechodni 6g, M× skok gwintu: 58X1,5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	486110 58X1,5
GTIN	2050001041777
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.

Wykonanie wg **DIN 2279 – 2299**.

Zastosowanie:

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.

Opis techniczny

skok gwintu	1,5 mm
Klasa tolerancji	6g
gwint	M58
Kalibracja	L12

pole tolerancji	g
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
norma	DIN 13
Rodzaj gwintu	MF
jakość	6
Rodzaj produktu	Pierścieniowy sprawdzian przechodni do gwintów

Usługi

Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna \varnothing 100 mm	028640 100
Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów \varnothing maks. 60 mm	028600 60