

gwintów rurowych sprawdzian pierścieniowy przechodni, calowe: G3/4**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486150 G3/4
GTIN	2050001035936
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprządziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Norma:

DIN EN ISO 228

wskazówka:

Sprządziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Kalibracja: M8

Ø gwintu: 26,44 mm

liczba zwojów na cal: 14

Opis techniczny

Ø gwintu	26,44 mm
Klasa tolerancji	A
liczba zwojów na cal	14

gwint	G3/4
Kalibracja	M8
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G

Usługi

Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów \varnothing maks. 60 mm	018610 60
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna \varnothing 100 mm	019610 100