

**Sprawdziany do gwintów rurowych Sprawdzian trzpieniowy nieprzechodni,
Sprawdziany do gwintów UNF: G1.1/2cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486170 G1.1/2
GTIN	2050001036001
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

Norma:**DIN EN ISO 228****wskazówka:**

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

Opis techniczny

Ø gwintu	47,8 mm
gwint	G1.1/2
Klasa tolerancji	A
liczba zwojów na cal	11
Rodzaj gwintu	G
norma	DIN 228
pole tolerancji	A
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
Kalibracja	L11

Rodzaj produktu

Trzpieniowy sprawdzian
nieprzechodni do gwintów**Usługi**Kalibracja DAkkSKalibracja trzpieniowego sprawdzianu do gwintów, przechodnich lub nieprzechodnich maksymalna \varnothing 90 mm

028540 90

Kalibracjatrzpieniowych sprawdzianów do gwintów, przechodnich lub nieprzechodnich \varnothing maks. 60 mm

028500 60