

HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (A), zgrubny, Ø główki x szerokość główki:
60X30 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554950 60X30
GTIN	4045197241191
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowate rozmieszczenie lametek wokół osi narzędzia. Ø chwytu 6 mm.

Włóknina przesycona korundem zwykłym (A). Za jej pomocą uzyskuje się **równomierne, matowe wykończenie**.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 100

zalecana prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 9000 min⁻¹

Opis techniczny

szerokość główki	30 mm
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	5000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm

Ø główki	60 mm
oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubny
Atrybut nazwy produktu	zgrubny