

HOLEX®**Koło ściernie lamelowe (A), Ø 165×30 mm, ziarnistość: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	555145 40
GTIN	4045197525659
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Ściernice listkowe z **tkaniną korundową (A)** . Ø otworu 54 mm.

Zastosowanie:

Usuwanie i oczyszczanie spoin, szlifowanie dużych powierzchni i przedmiotów o nieregularnym profilu.

wskazówka:

Do mocowania na wałkach mniejszych niż o Ø 54 mm stosować kołnierz metalowy do nawiercania nr 555140. Inne wymiary dostarczane na zamówienie.

oznaczenie ziarnistości: A

maksymalna prędkość obrotowa: 5200 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	40
Ø otworu	54 mm
Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A

Ø tarczy	165 mm
grubość tarczy	30 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 165×30 mm
maksymalna prędkość obrotowa	5200 min ⁻¹

Aksesoria

Kołnierze redukcyjne metalowe, para, do nawiercania pasują do otworu o Ø 54 mm

555140 54