

Gwint drobnozwojowy Sprawdźian trzpieniowy przechodni 6H, M× skok gwintu: 52X2



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 486120 52X2 |
| GTIN | 2050001675743 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.

Wykonanie wg **DIN 2279 – 2299**.

strony przechodnia i nieprzechodnia na oddzielnych trzpieniach (DIN 2240, część 2, kształt GE).

Zastosowanie:

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

wskazówka:

Sprawniany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.

Opis techniczny

| | |
|------------------|--------|
| Klasa tolerancji | 6H |
| skok gwintu | 2 mm |
| gwint | M52 |
| pole tolerancji | H |
| Rodzaj gwintu | MF |
| norma | DIN 13 |

| | |
|-----------------|--|
| jakość | 6 |
| Typ sprawdzianu | Przymiar przychodni |
| Kalibracja | L11 |
| Rodzaj produktu | Trzpieniowy sprawdzian przechodni do gwintów |

Usługi

| | |
|--|-----------|
| Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów do gwintów, przechodnich lub nieprzechodnich Ø maks. 60 mm | 028500 60 |
| Kalibracja DAkkSKalibracja trzpieniowego sprawdzianu do gwintów, przechodnich lub nieprzechodnich maksymalna Ø 90 mm | 028540 90 |