

HOLEX

Ściernice wachlarzowe, włóknina falista, zgrubny, Ø główki x szerokość główki: 100X50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	554975 100X50
GTIN	4045197678843
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Sinusoidalnie ułożona włóknina ścierna bez ciętych krawędzi, średnica chwytu 6 mm

Zastosowanie:

Do **matowania i polerowania bez pozostawiania osadu.**

Opis techniczny

szerokość główki	50 mm
zalecana prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	100 mm
oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubny

Atrybut nazwy produktu	zgrubny
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		