

HOLEX**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (A), zgrubny, Ø główki x szerokość główki: 80X50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554950 80X50
GTIN	4045197241207
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. Ø chwytu 6 mm.
Włóknina przesycona korundem zwykłym (A). Za jej pomocą uzyskuje się **równomierne, matowe wykończenie**.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	7000 min ⁻¹
szerokość główki	50 mm
zalecana prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	80 mm
oznaczenie ziarnistości	A

porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubny
Atrybut nazwy produktu	zgrubny
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		