

3M Scotch-Brite™

Krażki włókninowe, mocowane na rzepy SC-DH, Ø 125 mm, porównanie ziarnistości: 280**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566925 280
GTIN	4046719057931
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Włókninowe tarcze ściernie, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (**poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965**).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965. Do **obróbki wykańczającej i matowania** ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do **lekkich prac związanych z oczyszczaniem** (np. usuwanie nalotów) i **usuwania zadziorów**.

wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr **567705**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

ziarnistość: drobne

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

Opis techniczny

wersja	A very fine
ziarnistość	drobne
porównanie ziarnistości	280
kolor	niebieskie
Ø tarczy	125 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
oznaczenie producenta	SC-DH
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

Aksesoria

Talerze do mocowania na rzepy, z gwintem M 14 Ø zewnętrzną 125 mm	566960 125
Talerze do mocowania na rzepy, z centrowaniem i gwintem M 14 Ø zewnętrzną 125 mm	566965 125