

HOLEX**Talerze szlifierskie ISO średniotwarde/z żebrami chłodzącymi, Ø zewnętrzna: 108mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 566670 108 |
| GTIN | 2050001031778 |
| Klasa artykułu | 52M |

Opis**Wykonanie:**

Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągnięcia pełnej wydajności krążków fibrowych.

półtwardy talerz z szerokimi żebrami chłodzącymi, optymalne podparcie ziarna przy szlifowaniu krawędzi i płaszczyzn. **Doszlifowania zgrubnego**z użyciem ziarnistości od 36 do 60. Wg ISO.

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
| maksymalna prędkość obrotowa | 13300 min ⁻¹ |
| pasują do Ø krążków | 115 mm |
| Ø zewnętrzna | 108 mm |
| z nakrętką mocującą | tak |
| Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie |

