

HOLEX**Talerze szlifierskie ISO średniotwarde/z żebrami chłodzącymi, Ø zewnętrzna: 117mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566670 117
GTIN	2050001031785
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągnięcia pełnej wydajności krążków fibrowych.

półtwardy talerz z szerokimi żebrami chłodzącymi, optymalne podparcie ziarna przy szlifowaniu krawędzi i płaszczyzn. **Doszlifowania zgrubnego**z użyciem ziarnistości od 36 do 60. Wg ISO.

Opis techniczny

maks. prędkość obwodowa	80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
pasują do Ø krążków	125 mm
Ø zewnętrzna	117 mm
z nakrętką mocującą	tak
Rodzaj produktu	Talerze szlifierskie

