



Zestawy folii do podkładania, 5 szt., 100×500 mm, nierdzewne, grubość: 0,05 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	478755 0,05
GTIN	2050001057563
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Walcowane na zimno, sprężynowe taśmy pomiarowe, bardzo płaskie. Wyraźne, trwałe oznaczenia grubości folii. Zamknięte w stabilnych opakowaniach.

Nierdzewna i kwasoodporna stal stopowa, nr. materiałowy 1.4310 (lub 1.4301, grubość 0,02 i 0,05mm), walcowana na zimno, o twardości sprężyny, powierzchnia goła.

Zastosowanie:

Pozycjonowanie narzędzi, **regulacja** aparatów, **wyrównywanie** tolerancji, **podkładki** pod przyrządy, **poziomowanie** maszyn, **ustawianie** form, **regulowanie** luzów łożysk, **dopasowywanie** agregatów, **regulacja** noży, **ustawianie** detali itp.

w dostawie::

1 opakowanie z 5 szt.

materiał: Stal szlachetna, INOX

granica błędu: $\pm 3 \mu\text{m}$

Opis techniczny

grubość	0,05 mm
materiał	Stal szlachetna nierdzewna i kwasoodporna

granica błędu	±3 µm
szerokość folii	100 mm
długość folii	500 mm
Atrybut nazwy produktu	nierdzewne
materiał	Stal szlachetna, INOX
liczba folii	5