

3M**Talerze do mocowania na rzepy, z centrowaniem i gwintem M 14, Ø zewnętrzna: 178mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	566965 178
GTIN	5010027826953
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Strona kontaktowa z systemem podwójnych haczyków T dla pewnego przylegania włókninowych tarczy szlifierskich.

Pasuje do:

z centrowaniem dla krążków mocowanych na rzepy nr 566902 - 566950.

Ważne:

Maksymalna prędkość obwodowa na szlifierkach kątowych **z krążkami ściernymi mocowanymi na rzepy**: 40 m/s.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
Ø zewnętrzna	178 mm
Rodzaj produktu	Talerze szlifierskie