

HOLEX®

Talerze szlifierskie ISO średniotwarde/z zębami chłodzącymi, Ø zewnętrzna: 172 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	566670 172
GTIN	2050001031792
Klasa artykułu	52M

Opis

Wykonanie:

Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągnięcia pełnej wydajności krążków fibrowych.

półtwardy talerz z szerokimi zębami chłodzącymi, optymalne podparcie ziarna przy szlifowaniu krawędzi i płaszczyzn. **Doszlifowania zgrubnegoz** użyciem ziarnistości od 36 do 60. Wg ISO.

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

pasują do Ø krążków: 180 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 8500 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
pasują do Ø krążków	180 mm
Ø zewnętrzna	172 mm
z nakrętką mocującą	tak

