



Dociski regulowane długie, Typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370091 4
GTIN	4020772003159
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- siła mocowania 30 lub 49 kN, moment obrotowy dokręcania ok. 100 Nm
- odkuwany element mocujący ze stali stopowej do ulepszenia cieplnego, cynkowany na czarno
- płynna regulacja wysokości i długości
- mała wysokość.

w dostawie::

- element podstawowy i docisk
- nakrętki teowe DIN 508 ze śrubą mocującą o klasie wytrzymałości 12.9.

Wyp. dodatkowe:

łapy do docisków nr 370097.

Opis techniczny

wysokość mocowania h-H	7 - 88 mm
siła mocowania	49 kN
odcinek przesuwu V	19 - 165 mm

L	175 mm
B	75 mm
rozwartość klucza SW	12 mm
B ₁	25 mm
A	52 mm
szerokość rowka teowego	22 mm
śruba mocująca G ₁	M24
A ₁	125 mm
z elementem wysokościowym	nie
śruba mocująca G	M20
typ	764CC
Rodzaj produktu	Napinacz mechaniczny

Akcesoria

Podkładka do docisków regulowanych długa dla typu 4	370093 4
Łapy do docisków regulowanych, stal stopowa Typ DG	370097 DG
Łapy do docisków regulowanych, stal stopowa Typ DR	370097 DR