


Garant**Płytki z zarysem pełnym 60°, wewnętrzne, lewe, HB7010, liczba zwojów/cal:
14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270915 14
GTIN	4045197872043
Klasa artykułu	21J

Opis techniczny

liczba zwojów/cal	14
Materiał ostrza	HM
skok gwintu	14 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wewn.
Profil płytki skrawającej	Profil pełny
Gatunek	HB7010
Rodzaj gwintu	UNF-LH
Rodzaj gwintu	UN
Rodzaj gwintu	UN-LH
Rodzaj gwintu	UNC

Karta danych

Rodzaj gwintu	UNC-LH
Rodzaj gwintu	UNF
Rodzaj gwintu	UNEF
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
Rodzaj gwintu	UNS
Rodzaj gwintu	UNS-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	130 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		

Karta danych

maksymalnie na mokro	nadaje się
suchy	nadaje się warunkowo