



Dociski regulowane krótkie, Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370092 6
GTIN	4020772004682
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- siła mocowania 30 lub 49 kN, moment obrotowy dokręcania ok. 100 Nm
- odkuwany element mocujący ze stali stopowej do ulepszenia cieplnego, cynkowany na czarno
- płynna regulacja wysokości i długości
- mała wysokość.

w dostawie::

- element podstawowy i docisk
- nakrętki teoweDIN 508 ze śrubą mocującą o klasie wytrzymałości 12.9.

Wyp. dodatkowe:

łapy do docisków nr 370096.

Opis techniczny

A ₁	92 mm
L	110 mm
śruba mocująca G ₁	M20

B	60 mm
rozwartość klucza SW	10 mm
siła mocowania	40 kN
B ₁	20 mm
szerokość rowka teowego	18 mm
odcinek przesuwu V	15 - 95 mm
wysokość mocowania h-H	6 - 50 mm
śruba mocująca G	M16
A	42 mm
typ	764Md
Rodzaj produktu	Napinacz mechaniczny

Akcesoria

Łapy do docisków regulowanych, stal stopowa Typ DR	370096 DR
Łapy do docisków regulowanych, stal stopowa Typ DG	370096 DG