

uvex**Komplet wkładek stoperowych uvex x-fit, Typ: R300****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 097325 R300 |
| GTIN | 4031101501253 |
| Klasa artykułu | 04U |

Opis**Wykonanie:**

Bardzo miękkie zatyczki stoperowe z poliuretanowego tworzywa piankowego, dopasowujące się łagodnie do anatomicznego kształtu przewodu słuchowego. Zamknięta powierzchnia zapobiega gromadzeniu się brudu i przenikaniu ciał obcych. Opatentowana technologia x-grip ułatwia szybkie i prawidłowe wkładanie i wyjmowanie wkładek i zmniejsza nacisk spowodowany rozprężaniem, zapewniając wysoki komfort również przy dłuższym używaniu.

Nadaje się do **średnich i dużych przewodów słuchowych**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB). **Pudełko uzupełniające** zawierające **300 par luzem** do dozowników uvex one 2 click, nr 097525.

Wykonanie, tekst reklamowy:

Bardzo miękkie zatyczki do uszu PU z zamkniętą powierzchnią (zmniejsza osadzanie się zabrudzeń).

- **opatentowana technologia x-grip ułatwia wkładanie i wyjmowanie**
- **redukuje nacisk na kanał słuchowy.**

Nadaje się **średnich i dużych przewodów słuchowych**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Opakowanie | luzem |
| zawartość | 300 para |
| wartość SNR (stopień tłumienia) | 37 dB(A) |
| Materiał wkładek stoperowych | poliuretan |
| Rodzaj produktu | Jednorazowe wkładki stoperowe |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Dozownik wkładek stoperowychuvex one2click | 097525 |
| Dozownik wkładek stoperowych typ 500 | 097530 500 |
| Wskaźnik hałasuNI100 | 097305 |