

uvex**wkładki stoperowe uvex com4-fit, Typ: R300**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 097330 R300 |
| GTIN | 4031101501277 |
| Klasa artykułu | 04U |

Opis

Wykonanie:

Bardzo miękkie zatyczki stoperowe z poliuretanowego tworzywa piankowego, dopasowujące się łagodnie do anatomicznego kształtu przewodu słuchowego. Zamknięta powierzchnia zapobiega gromadzeniu się brudu i przenikaniu ciał obcych. Opatentowana technologia x-grip ułatwia szybkie i prawidłowe wkładanie i wyjmowanie wkładek i zmniejsza nacisk spowodowany rozprężaniem, zapewniając wysoki komfort również przy dłuższym używaniu.

Ich kompaktowy wzór w szczególności nadaje się dla użytkowników z **wąskimi przewodami słuchowymi**. SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 29 dB). Zapas do napełniania, 300 par, luzem, do dozownika uvex one 2 click, nr 097525.

wskazówka:

Dostarczane również z taśmą pod nr 097617, wielk.100.

Materiał wkładek stoperowych: poliuretan
wartość SNR (stopień tłumienia): 33 dB(A)

zawartość: 300 para

Opakowanie: luzem

Opis techniczny

| | |
|-----------|----------|
| zawartość | 300 para |
|-----------|----------|

| | |
|---------------------------------|------------|
| Opakowanie | luzem |
| wartość SNR (stopień tłumienia) | 33 dB(A) |
| Materiał wkładek stoperowych | poliuretan |