



## Zestawy folii do podkładania, 5 szt., 150×500 mm, nierdzewne, grubość: 0,2mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	478760 0,2
GTIN	2050001057723
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Walcowane na zimno, sprężynowe taśmy pomiarowe, bardzo płaskie. Wyraźne, trwałe oznaczenia grubości folii. Zamknięte w stabilnych opakowaniach.

**Nierdzewna** i kwasoodporna stal stopowa, nr. materiałowy 1.4310 (lub 1.4301, grubość 0,02 i 0,05mm), walcowana na zimno, o twardości sprężyny, powierzchnia goła.

#### Zastosowanie:

**Pozycjonowanie** narzędzi, **regulacja** aparatów, **wyrównywanie** tolerancji, **podkładki** pod przyrządy, **poziomowanie** maszyn, **ustawianie** form, **regulowanie** luzów łożysk, **dopasowywanie** agregatów, **regulacja** noży, **ustawianie** detali itp.

#### w dostawie::

1 opakowanie z 5 szt.

### Opis techniczny

grubość	0,2 mm
materiał	Stal szlachetna nierdzewna i kwasoodporna
granica błędu	±6 µm

szerokość folii	150 mm
długość folii	500 mm
Atrybut nazwy produktu	nierdzewne
materiał	Stal szlachetna, INOX
liczba folii	5
Rodzaj produktu	Folia do podkładania