

wielkość gwintu Sprawdzian trzpieniowy graniczny UNC-2B, calowe: 5/16 cal**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486300 5/16
GTIN	2050001691101
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg ANSI B1.2.

Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

UNC = Unified national coarse thread.

Norma:**ANSI B 1.1**

Kalibracja: M6

Rodzaj gwintu: UNC

liczba zwojów na cal: 18

Opis techniczny

gwint	5/16 UNC
liczba zwojów na cal	18
Rodzaj gwintu	UNC
Rodzaj gwintu	UNC
Kalibracja	M6
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Usługi

Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów Ø maks. 20 mm	018600 20
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Kalibracja DAkkS Sprawdzian trzpieniowy, graniczny
maksymalna \varnothing 90 mm

019600 90