

3M Scotch-Brite™

Szmatki z włókniny ścierniej, rolka 60 szt., szmatki ściernie Durable Flex, 100×200 mm, struktura włókniny: 280**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556148 280
GTIN	4046719858293
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

Wysokowydajna włóknina Durable Flex (DF) ze szczególnie gęstym rozmieszczeniem ziaren, sięgających w głąb materiału włóknistego. Nowa struktura włókniny umożliwia **agresywniejsze szlifowanie**, zapewnia większą trwałość, bez zatykania i **jeszcze bardziej równomierny wygląd powierzchni**. **Bardzo duża elastyczność** ułatwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.

Zalety:

- **Dostosowuje się do kształtu powierzchni.**
- **Otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła.**
- **Równomierny, powtarzalny zgład.**
- **Zastosowanie na sucho i na mokro.**
- **Nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej. **Średnie/średnio drobne**: uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień; do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczenia i czyszczenia przed lakierowaniem.

w dostawie::

Rolka zawierająca 60 perforowanych szmatek do odrywania.
zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 280 - 360
ziarnistość: średnio drobne
wersja: A Very Fine
oznaczenie firmy 3M: DF
kolor: czerwone

Opis techniczny

ziarnistość	średnio drobne
porównanie ziarnistości	280 - 360
struktura włókniny	280
kolor	czerwone
oznaczenie firmy 3M	DF
wersja	A Very Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość	100 mm
długość	200 mm
Atrybut nazwy produktu	100×200 mm

Akcesoria

Trzpień	556030
Uchwyt ręczny	556020