

**Gwint drobnozwojowy nieprzechodni 6g, M× skok gwintu: 40X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486210 40X2
GTIN	2050001045928
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.

Wykonanie wg **DIN 2279 – 2299**.

**Zastosowanie:**

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**wskazówka:**

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.

**Opis techniczny**

skok gwintu	2 mm
gwint	M40
Klasa tolerancji	6g
Kalibracja	L12

Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
pole tolerancji	g
Rodzaj gwintu	MF
norma	DIN 13
jakość	6
Rodzaj produktu	Pierścieniowy sprawdzian nieprzechodni do gwintów

## Usługi

Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów $\varnothing$ maks. 60 mm	028600 60
Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna $\varnothing$ 100 mm	028640 100