

3M Scotch-Brite™

**Włóknina szlifierska, arkusze, 158×224 mm, struktura włókniny: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556000 280
GTIN	3134375235686
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

**Zalety:**

- **Dostosowuje się do kształtu powierzchni.**
- **Otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła.**
- **Równomierny, powtarzalny zgląd.**
- **Zastosowanie na sucho i na mokro.**
- **Nie zawiera składników powodujących korozję.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.

**średnie / średniodrobne:** uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 280 - 360

ziarnistość: średnio drobne

wersja: A Very Fine

oznaczenie firmy 3M: CF-HP

kolor: czerwone

**Opis techniczny**

struktura włókniny	280
porównanie ziarnistości	280 - 360
ziarnistość	średnio drobne

kolor	czerwone
oznaczenie firmy 3M	CF-HP
wersja	A Very Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość	158 mm
długość	224 mm
Atrybut nazwy produktu	158×224 mm

---

## Akcesoria

Uchwyt ręczny	556020
Trzpień	556030