



## Zestaw cyfrowych, 3- punktowych średnicówek mikrometrycznych, zakres pomiaru: 40-100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Klasa artykułu	45A

### Opis

#### Wykonanie:

Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do **bardzo dokładnych pomiarów** otworów, nawet na dużych głębokościach. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (**bez spowodowanego przechyłem błędu** pierwszego rzędu). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Łatwy, bezpośredni odczyt na kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Opatentowany **układ pomiarowy CAPA  $\mu$** . Powierzchnie pomiarowe pokryte azotkiem tytanu (TIN) (HV5–2300).

#### w dostawie::

Średnicówki mikrometryczne, cyfrowe nr 428830, przedłużki nr 428802 i pierścienie nastawcze.

#### Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030  
przedłużki nr 428802  
przewód do transmisji danych.

#### wskazówka:

Urządzenia centrujące do dużych głębokości pomiaru na zamówienie.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 54

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

liczba głowic pomiarowych: 6  
 liczba pierścieni nastawczych: 3  
 Ø pierścieni nastawczych: 50 / 70 / 90 mm

## Opis techniczny

liczba pierścieni nastawczych	3
Ø pierścieni nastawczych	50 / 70 / 90 mm
zakres pomiarowy	40 - 100 mm
liczba głowic pomiarowych	6
z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 54
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6

## Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 40-100 mm	011240 40-100
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO typ 4/500	428802 4/500
---	--------------

Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 90-100 mm	428830 90-100
Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO zakres pomiarowy 40-50 mm	428830 40-50
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 55 mm	484030 55
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 95 mm	484030 95
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 85 mm	484030 85
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm	484030 75
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO typ 4/150	428802 4/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 65 mm	484030 65