

**Garant****CC.T 060202, Gatunek: HB7035-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Klasa artykułu	21G

### Opis

CC.T 060202 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

### Opis techniczny

posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Warunki skrawania	silnie załamane
Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,15 mm
promień naroża	0,2 mm

Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia