

**gwintów rurowych sprawdzian pierścieniowy nieprzechodni, calowe: G1.1/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486250 G1.1/2
GTIN	2050001036360
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2.  
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.  
Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

**Norma:****DIN EN ISO 228****wskazówka:**

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Kalibracja: M8

Ø gwintu: 47,8 mm

liczba zwojów na cal: 11

**Opis techniczny**

Ø gwintu	47,8 mm
liczba zwojów na cal	11

Klasa tolerancji	A
gwint	G1.1/2
Kalibracja	M8
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G

## Usługi

Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów Ø maks. 60 mm	018610 60
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna Ø 100 mm	019610 100