

Garant**CC.T 120404, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260158 HB7035-1
GTIN	4045197873774
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7035-1
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia