

**Garant****CNMG 09T304, Gatunek: HB7035-1**

## Dane zamówienia

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 250150 HB7035-1 |
| GTIN             | 4045197873811   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

## Opis

CN.G 09T304 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

## Opis techniczny

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Zastosowanie główne       | P                            |
| Łamacz wiórów             | SM                           |
| promień naroża            | 0,4 mm                       |
| głębokość skrawania $a_p$ | 0,5 - 8 mm                   |
| Warunki skrawania         | w znacznym stopniu nieciągły |
| Gatunek                   | HB7035-1                     |

|   |  |
|---|--|
| posuw f   | 0,2 - 0,5 mm/obr,                      |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 100 - 320 m/min                        |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca         |
| Materiał ostrza                                     | HM                                     |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | CNMG 09T304                            |
| liczba wymian/ostrzy                                | 4                                      |
| tolerancja  | M                                      |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |