

**Garant****CNMG 120408, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250322 HB7035-1
GTIN	4045197873880
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 120408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 260 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 8 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035-1
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SG
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 260 m/min
promień naroża	0,8 mm

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia