

Garant**CNMG 120412, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250160 HB7035-1
GTIN	4045197873897
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120412 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SM
promień naroża	1,2 mm
Gatunek	HB7035-1
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia