

3M Scotch-Brite™

Szmatki z włókniny ścierniej, rolka 60 szt., Multiflex, 100×200 mm, struktura włókniny: 1000**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556150 1000
GTIN	3134375314954
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.

Multi Flex (MX) Ściereczki ręczne z elastycznej, agresywnej włókniny szlifierskiej.

Zalety:

- **dostosowuje się do kształtu powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła**
- **równomierny, powtarzalny zgład**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej. **Drobne/ bardzo drobne:** do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania płytkich rys na metalach. Również do gładkich/bardzo gładkich matowień liniowych detali ze stali metali nieżelaznych.

w dostawie::

Rolka zawierająca 60 perforowanych szmatek do odrywania.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 600 - 1000

ziarnistość: bardzo drobne

wersja: S Ultra Fine

oznaczenie firmy 3M: MX
kolor: szare

Opis techniczny

struktura włókniny	1000
porównanie ziarnistości	600 - 1000
ziarnistość	bardzo drobne
kolor	szare
oznaczenie firmy 3M	MX
wersja	S Ultra Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość	100 mm
długość	200 mm
Atrybut nazwy produktu	100×200 mm

Akcesoria

Trzpień	556030
Uchwyt ręczny	556020