

**Garant****CNMG 160612, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250170 HB7035-1
GTIN	4045197873958
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 160612 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 320 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
promień naroża	1,2 mm
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	5,5 mm

Gatunek	HB7035-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia