

**CNMG 160612, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250336 HB7035-1
GTIN	4045197873965
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160612 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm
Łamacz wiórów	SG
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	5,5 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia