

**Garant****CNMG 190616, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250341 HB7035-1
GTIN	4045197874009
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 190616 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 260 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Gatunek	HB7035-1
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	SG
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 8 mm

promień naroża	1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia