

**CNMM 160612, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250458 HB7035-1
GTIN	4045197874054
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 160612 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 10 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SR
Gatunek	HB7035-1
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	2 - 10 mm
promień naroża	1,2 mm

posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia