

**CNMM 190624, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250466 HB7035-1
GTIN	4045197874085
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMM 190624 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 10 mm

posuw  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	2 - 10 mm
Łamacz wiórów	SR
Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,6 mm

posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	2,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190624
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia