

Garant**DC.T 070204, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070204 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7035-1
Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia