


Garant**DNMG 110404, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250652 HB7035-1
GTIN	4045197874191
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 110404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035-1
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia