


Garant**DNMG 150604, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150604 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7035-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	P

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia