

**Garant****KNUX 160410L, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Klasa artykułu	21G

**Opis**

KNUX 160410L HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 320 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	1 mm
Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410L
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia