

**Garant****RC.X 1204, Gatunek: HB7035-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260650 HB7035-1
GTIN	4045197874399
Klasa artykułu	21G

## Opis

RC.X 1204 HB7035-1 Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

## Opis techniczny

Gatunek	HB7035-1
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RC.X 1204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia