

HOLEX®**Włóknina ścierna, rolki, 100 mm×10 m, struktura włókniny: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556110 1000
GTIN	4045197525888
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.

Zalety:

- **dostosowuje się do kształtu powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła**
- **równomierny, powtarzalny zgląd**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.
drobne / bardzo drobne: do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania lekkich zarysowań na metalach. Również do gładkich / bardzo gładkich matowań liniowych na stalach i metalach nieżelaznych.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 600 - 1000

ziarnistość: bardzo drobne

wersja: S Ultra Fine

kolor: szare

Opis techniczny

kolor	szare
ziarnistość	bardzo drobne
porównanie ziarnistości	600 - 1000
struktura włókniny	1000
wersja	S Ultra Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość rolki	100 mm
długość rolki	10 m
Atrybut nazwy produktu	100 mm×10 m

Akcesoria

Trzpień	556030
Uchwyt ręczny	556020