

Garant**SNMG 190612, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251236 HB7035-1
GTIN	4045197874573
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190612 HB7035-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mm

posuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035-1

Łamacz wiórów	SM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190612
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia