

Garant**SNMG 190616, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251238 HB7035-1
GTIN	4045197874580
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190616 HB7035-1 promień naroża: 1,6 mm
Gatunek: HB7035-1
Łamacz wiórów: SM
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mm
posuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

promień naroża	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7035-1
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia